


Електромагнітна котушка VACS-C-R8-1L

Номер деталі: 8135905

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	IEC 61010-1 ISO 20401
Відображення стану сигналу	LED
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	H
Клас ізоляції емальованого проводу	H
Характеристики котушки	24 V DC: 2,8 W
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Орган сертифікації	UL MH18122
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-20 °C...50 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-20 °C...50 °C
Вага продукту	32.5 г
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	M8x1 А-кодування згідно до EN 61076-2-104
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксація гвинтом
Тип кріплення	3 накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА Сталь
Матеріал магнітної котушки	мідь Сталь Thermoplast
Матеріал обмотки	мідь