


Редуктор EMGA-40-A-G8-40P

Номер деталі: 8141732

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	40 мм
Розмір фланця двигуна	40 мм
Торсіонний люфт	0.35 град.
Тип шестерні	Кутовий редуктор
Передаточне число	8:1
Максимальна швидкість приводу	18000 об/хв
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	6 Н·м
Момент інерції маси, редуктор	0.032 кг·см ²
Максимальний вихідний крутний момент	10 Н·м
Максимальна ефективність	92 %
Жорсткість на скручування	0.7 Н·м/arcmin
Вага продукту	500 г
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	40G
Інтерфейс зубчастого приводу	40P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS