


Редуктор EMGA-60-P-G20-EAS-60

Номер деталі: 8141737

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	60 мм
Розмір фланця двигуна	60 мм
Торсіонний люфт	0.2 град.
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	20:1
Максимальна швидкість приводу	13000 об/хв
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	44 Н·м
Момент інерції маси, редуктор	0.096 кг·см ²
Максимальний вихідний крутний момент	70 Н·м
Максимальна ефективність	96 %
Жорсткість на скручування	2.8 Н·м/arcmin
Вага продукту	1100 г
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	60H
Інтерфейс зубчастого приводу	60P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS