


Редуктор
EMGA-60-P-G8-SST-57
Номер деталі: 8141764

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	60 мм
Розмір фланця двигуна	57 мм
Торсіонний люфт	0.17 град.
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	8:1
Максимальна швидкість приводу	13000 об/хв
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	18 Н·м
Момент інерції маси, редуктор	0.067 кг·см ²
Максимальний вихідний крутний момент	29 Н·м
Максимальна ефективність	97 %
Жорсткість на скручування	2.4 Н·м/arcmin
Вага продукту	900 г
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	60G
Інтерфейс зубчастого приводу	57A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS