

Подвійний ніпель NPFC-DS-G14-G14-M

Номер деталі: 8142585

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Матеріал різьбового з'єднання	Нікельована латунь
Розмір упаковки	10
Робочий тиск	-0.95 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номинальний момент дотягування, пневматичне під'єднання 1	9.05 Н·м
Номинальний момент дотягування, пневматичне під'єднання 2	9.05 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	17.82 г
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	PVC