

Кріплення зажимної щелепи EHA-G1-B18-16-GGA1-AP

Номер деталі: 8146634

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	16
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Вертикальне кріплення захвату
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	0 - 100 %
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Вага продукту	95 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гвинтів	Високолегована сталь високолегована нержавіюча сталь
Матеріал кутника	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал центруючих елементів	Високолегована сталь