

# Пластиковая трубка PUN-H-F-12X2-NT

Номер деталі: 8153407

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                                     | 12 мм                                                                                 |
| Радіус вигину, що залежить від витрати          | 62 мм                                                                                 |
| Внутрішній Ø                                    | 8 мм                                                                                  |
| Мінімальний радіус вигину                       | 33 мм                                                                                 |
| Примітка до застосування                        | Шланг без друку<br>TPE-U На основі ефіру                                              |
| Властивості трубки                              | підходить для енергетичних ланцюгів                                                   |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...0.6 МПа<br>-0.95 бар...6 бар                                             |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...87 psi                                                                  |
| Робочий тиск в залежності від температури       | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi                     |
| Зверніть увагу на робочий тиск                  | Вода: залежний від температури робочий тиск, див. схему, максимум 0,3 МПа при 0–60 °C |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>кисень<br>Вода (рідка, без льоду)  |
| Вогневипробування матеріалу                     | UL94 HB                                                                               |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                        |
| Клас "чистої кімнати"                           | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1      |
| Допуск до харчової промисловості                | Див. декларацію відповідності                                                         |
| Температура навколишнього середовища            | -35 °C...60 °C                                                                        |
| Вага виробу за довжиною                         | 0.0723 кг/м                                                                           |
| Пневматичне з'єднання                           | Для цангового фітинга зовн. Ø 12 мм                                                   |
| Колір                                           | Натуральний                                                                           |
| Твердість по шкалі Shore                        | D 52 +/-3                                                                             |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                                    |
| Матеріал трубки                                 | TPE-U(PU)                                                                             |