

Монтажний кронштейн DHAS-MA-B24-80

Номер деталі: 8154200

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	80
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	10 °C...50 °C
Вага продукту	60 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал опори адаптера	високолегована нержавіюча сталь