

Одноразовий наконечник піпетки DHAP-20-TA1FS-P960R

Номер деталі: 8160285

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Об'єм	20 мкл
Розмір упаковки	960
Конструкція	Тримач наконечників для одноразових піпеток 20...1000 µl від Festo
тип упаковки	Стілка
Фільтр	так
Біонавантаження	АТФ: $< 2 \cdot 10^{-12}$ мг/мкл BSE / TSE: безкоштовно ДНК: < 32 рг ДНК людини ДНК: $= 5 \cdot 10^{-7}$ одиниць Куніца/мкл Ендотоксин: $\leq 0,001$ EU/мл РНКаза: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ одиниць Куніца/мкл
Стерильність	SAL 1E-6, попередньо простерилізований
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	5 °C...40 °C
Примітка щодо температури зберігання	короткочасно для транспортування в упаковці -25... 55 °C
Відносна вологість	10 - 90 % Не конденсується
Умови навколишнього середовища	Атмосферний тиск 80... 106 кПа
Температура навколишнього середовища	5 °C...40 °C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал наконечника піпетки	PP