

Комплект плити DADP-SP-G9-20-R

Номер деталі: 8173535

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	20
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-C1-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Підходить для виробництва акумуляторів зі зниженими значеннями Cu/Zn/Ni (F1a)
Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14	Клас 6 згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальна сила удару	300 Н
Максимальний момент дотягування	1.5 Н·м
Допуск моменту дотягування	± 15 %
Вага продукту	160 г
Тип кріплення	Безпосереднє різьбове кріплення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал стопора	Високолегована сталь
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал плити	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Матеріал гвинтів	Сталь