

# Картридж NPQX-D-PC10-Q4-P10

Номер деталі: 8174164

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                           | Стандартний                                                            |
| Номінальний розмір                               | 2.6 мм                                                                 |
| Глибина введення трубки                          | 15 мм                                                                  |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                | О-подібне ущільнення                                                   |
| Положення монтажу                                | Будь-який                                                              |
| Конструкція                                      | пряма форма<br>Принцип «Push-Pull».                                    |
| Розмір упаковки                                  | 10                                                                     |
| Робочий тиск                                     | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi      |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар                               |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур       | -13.775 psi...145 psi                                                  |
| Робоче середовище                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 3 - сильний опір корозії                                               |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Температура навколишнього середовища             | -10 °C...60 °C                                                         |
| Вага продукту                                    | 0.9 г                                                                  |
| Тип кріплення                                    | З фіксуючим затискачем                                                 |
| Пневматичний порт 1                              | Картридж 10 мм                                                         |
| Пневматичне з'єднання 2                          | для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм                                          |
| Колір розчепного кільця                          | Синій                                                                  |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріал корпусу                                 | РА-посилений                                                           |
| Матеріал звільняючого кільця                     | POM                                                                    |
| Матеріал ущільнювального кільця                  | HNBR                                                                   |
| Матеріал ущільнення трубки                       | HNBR                                                                   |
| Матеріал хомута для шланга                       | Високолегована нержавіюча сталь                                        |