

Фланцевий манометр PAGN-P-63-0.1M-G14-1-CPA

Номер деталі: 8178632

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон індикації	0 МПа...0.1 МПа
Відповідає стандарту	EN 837-3
Номінальний розмір манометра	63
Дозвіл	CPA
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі
Робоче середовище	Інертні гази нейтральні рідини
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Немає ацетилену Без кисню
Робочий тиск	0 МПа...0.1 МПа 0 бар...1 бар 0 psi...14.5 psi
Коефіцієнт змінного навантаження	0.66
Клас точності вимірювань	1
Ступінь захисту	IP43
Температура зберігання	-40 °C...70 °C
Температура середовища	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Положення підключення	По центру на задній стороні
Пневматичне з'єднання	G1/4
Матеріали, що контактують із середовищем	Латунь
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Матеріал корпусу	ABS
Матеріал оглядового вікна	SAN
Матеріал кріпильного кільця	Сталь
Матеріал гвинтів	Сталь
Кольор корпусу	Чорний
Вага продукту	120 г

Особливості	Значення
Шкала	Одинарна шкала МРа (зовнішній)