

Колекторна плита VABX-A-P-BV-AH-F

Номер деталі: 8188458

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	1
Ширина	10.55 мм
Стійкість до вібрацій	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Інтегрована функція	з модулем електричного з'єднання
Максимальна кількість мість для пнеморозподільників	1
Напрямок потоку	Реверсивний
Максимальна кількість котушок пнеморозподільників	1
Сумісний з	Пневмоострів VTUX-A-P
Придатність для вакууму	Так
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778	470 л/хв
Розміри Ш x Д x В	10,55 мм x 104,3 мм x 43,1 мм
Ступінь забруднення	2
Дозвіл	Знак RCM
Знак KC	KC-EMV
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	5 - 95 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	31.2 г
Електричний контроль	Мільтипін
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів
Тип кріплення	Стягуюча шпилька
Пневматичне з'єднання 2	для картриджа 10 мм
Пневматичне з'єднання 4	для картриджа 10 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріал монтажної плити	РА посилений
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал кліпси	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гайи	Високолегована нержавіюча сталь