

**Заглушка
NPQX-P-PC12**
Номер деталі: 8191750

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	10
Робочий тиск	-0.1 МПа...1 МПа -1 бар...10 бар -14.5 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	0.8 г
Тип кріплення	З фіксуючим затискачем
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал заглушки	РА посилений
Матеріал ущільнювального кільця	HNBR