


Колекторна плита VABX-A-ER-E12-JNTH-XR

Номер деталі: 8191781

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Інтегрована функція	Селектор для налаштування подачі пілотного повітря (внутрішнього чи зовнішнього)
Напрямок потоку	Реверсивний
Сумісний з	Пневмоострів VTUX-A-P Пневмоострів VTUX-A-S
Придатність для вакууму	Так
Розміри Ш x Д x В	15,05 мм x 104,3 мм x 66,55 мм
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Максимальний момент дотягування, насті́нне кріплення	6 Н·м
Вага продукту	57.9 г
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів
Підключення пілотного повітря 12/14	для картриджа 12 мм
Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84	для картриджа 12 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	РА-посилений Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал кліпси	Високолегована нержавіюча сталь