


## Осьовий комплект EAMM-A-D60-100A-G2

Номер деталі: 8197500

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                          | Значення           |
|--------------------------------------|--------------------|
| Номінальна довжина                   | 77.4 мм            |
| Положення монтажу                    | Будь-який          |
| Макс. швидкість обертання            | 6000 об/хв         |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L     |
| Температура зберігання               | -25 °C...60 °C     |
| Відносна вологість                   | 0 - 95 %           |
| Ступінь захисту                      | IP40               |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C     |
| Момент інерції маси                  | 34.8 кг·мм²        |
| Передаваний крутний момент           | 21 Н·м             |
| Вага продукту                        | 1310 г             |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент  | D60<br>D60C        |
| Код інтерфейсу Motor In              | 100A               |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS |