


Осьовий комплект EAMM-A-D60-80G-G2

Номер деталі: 8199480

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	77.4 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	34.8 кг·мм²
Передаваний крутний момент	21 Н·м
Вага продукту	1500 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D60 D60C
Код інтерфейсу Motor In	80G
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS