

Затискний ковпачок для пальців тримача НАМА-GA-B33-70-3-S-40-BU

Номер деталі: 8203485

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	70
Мінімальний діаметр для захвату	55 мм
Максимальний діаметр для захоплення	80 мм
Робочий хід	20 мм...90 мм
Кількість затискних пальців	3
Конструкція	для захватів форм-фактор з фрикційним зачепленням
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	114 г
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	A 40 +5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал пальця захвату	VMQ (силікон), з можливістю виявлення металу