


М'який затискач HPSX-100-4-S-40-BU-RA50

Номер деталі: 8207884

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	100
Робочий хід	30 мм...125 мм
Мінімальний діаметр для захвату	80 мм
Максимальний діаметр для захоплення	110 мм
Тип приводу	Пневматичний
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Двосторонньої дії
Функція захвату	Адаптивний
Кількість затискних пальців	4
Конструкція	форм-фактор з фрикційним зачепленням
Робочий тиск	-0.085 МПа...0.02 МПа -0.85 бар...0.2 бар -12.325 psi...2.9 psi
Тиск розриву кришки	0.06 МПа 0.6 бар 8.7 psi
Максимальна робоча частота захвату	5 Гц
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ступінь захисту	IP69K
загальна сила захоплення	23 Н
Вага продукту	632 г
Тип кріплення	після ISO 9409-1-50-4-M6
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал адаптеру	РА-зміцнений

Особливості	Значення
Матеріал гвинтів	нержавіюча сталь
Матеріал пальця захвату	VMQ (силікон), з можливістю виявлення металу
Матеріал кришки	РА-зміцнений
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	A 40 +5