


М'який затискач
HPSX-40-2-S-40-BU-RA50
 Номер деталі: 8207885

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Робочий хід	0 мм...55 мм
Мінімальний діаметр для захвату	30 мм
Максимальний діаметр для захоплення	55 мм
Тип приводу	Пневматичний
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Двосторонньої дії
Функція захвату	Адаптивний
Кількість затискних пальців	2
Конструкція	форм-фактор з фрикційним зачепленням
Робочий тиск	-0.085 МПа...0.02 МПа -0.85 бар...0.2 бар -12.325 psi...2.9 psi
Тиск розриву кришки	0.06 МПа 0.6 бар 8.7 psi
Максимальна робоча частота захвату	5 Гц
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ступінь захисту	IP69K
загальна сила захоплення	5 Н
Вага продукту	240 г
Тип кріплення	після ISO 9409-1-50-4-M6
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал адаптеру	РА-зміцнений

Особливості	Значення
Матеріал гвинтів	нержавіюча сталь
Матеріал пальця захвату	VMQ (силікон), з можливістю виявлення металу
Матеріал кришки	РА-зміцнений
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	A 40 +5