


М'який затискач HPSX-70-3-S-40-BU-RA50

Номер деталі: 8207889

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	70
Робочий хід	20 мм...90 мм
Мінімальний діаметр для захвату	55 мм
Максимальний діаметр для захоплення	80 мм
Тип приводу	Пневматичний
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Двосторонньої дії
Функція захвату	Адаптивний
Кількість затискних пальців	3
Конструкція	форм-фактор з фрикційним зачепленням
Робочий тиск	-0.085 МПа...0.02 МПа -0.85 бар...0.2 бар -12.325 psi...2.9 psi
Тиск розриву кришки	0.06 МПа 0.6 бар 8.7 psi
Максимальна робоча частота захвату	5 Гц
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ступінь захисту	IP69K
загальна сила захоплення	10 Н
Вага продукту	318 г
Тип кріплення	після ISO 9409-1-50-4-M6
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал адаптеру	РА-зміцнений

Особливості	Значення
Матеріал гвинтів	нержавіюча сталь
Матеріал пальця захвату	VMQ (силікон), з можливістю виявлення металу
Матеріал кришки	РА-зміцнений
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	A 40 +5