

Панель оператора CDSV-P20-A

Номер деталі: 8217573

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна довжина кабеля	3 м
Компоненти керування	3 кнопки
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Стійкість до перевантажень	Наявне
Діапазон робочої напруги постійного струму	15 В...30 В
Споживання струму при номінальній робочій напрузі	Електроніка: ≤ 100 mA
Максимальне споживання електроенергії	20 mA
Знак КС	КС-EMV
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Підходить для виробництва акумуляторів зі зниженими значеннями Cu/Zn/Ni (F1a)
Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Температура зберігання	-20 °C...80 °C
Відносна вологість	0 - 85 %
Ступінь захисту	IP40 III
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	21 г
Споживання електроенергії	0.5 Вт
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Номінальна корисна висота	≤ 2000 м над рівнем моря
Тип дисплея	LCD з підсвіткою
Індикатор готовності	за допомогою підсвічування
Індикатор стану	Синій LED світлодіод = нормальний стан Червоний світлодіод = несправність
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА-посилений