

Cartridge NPQX-D-PC15-Q14-P2

Номер деталі: 8225233

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір | Стандартний |
| Номинальний розмір | 10 мм |
| Глибина введення трубки | 25.4 мм |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі | O-подібне ущільнення |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Конструкція | пряма форма Принцип «Push-Pull». |
| Розмір упаковки | 2 |
| Робочий тиск | -0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | -13.775 psi...145 psi |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-C1-L |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...60 °C |
| Вага продукту | 25.8 г |
| Тип кріплення | З фіксуючим затискачем |
| Пневматичний порт 1 | Картридж 15 мм |
| Пневматичне з'єднання 2 | Для шланга з зовнішнім Ø 14 мм |
| Колір розчепного кільця | Синій |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | Високолегована сталь |
| Матеріал звільняючого кільця | PA-зміцнений |
| Матеріал ущільнювального кільця | HNBR |
| Матеріал ущільнення трубки | HNBR |
| Матеріал хомута для шланга | Високолегована нержавіюча сталь |