


Осьовий комплект EAMM-A-D60-60H-S1-G3

Номер деталі: 8234791

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	76.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	34.8 кг·мм²
Передаваний крутний момент	21 Н·м
Вага продукту	1200 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D60
Код інтерфейсу Motor In	60H
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS