

Паралельний комплект EAMM-U-86-S60-84AA-177

Номер деталі: 8234879

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	86
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	5000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	175 кг·мм ²
Обертовий момент приводу на холостому ході	0.25 Н·м
Передаваний крутний момент	9.5 Н·м
Вага продукту	3320 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	S60
Код інтерфейсу Motor In	84AA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS