

**Кабель
NEUM-F- -Q9**
Номер деталі: 8242219

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Вага продукту	0.223 кг...6.69 кг
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...850 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...630 В
Пропускна здатність по струму	17.8 А
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Діаметр кабелю	11.5 мм
Склад кабелю	4 x 1,5 мм ² + (2 x 0,75 мм ²) + (4 x 0,14 мм ² + 2 x 0,2 мм ²)
Ступінь захисту	IP00
Температура навколишнього середовища	90 °С
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	90 °С
Температура зберігання	70 °С
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал оболонки кабелю	TPE-E
Колір оболонки кабелю	Сірий