


# Прохідний фітинг з накидною гайкою SCK-PK-6

Номер деталі: 9422

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                              | 5.3 мм                                                                                         |
| Положення монтажу                               | Будь-який                                                                                      |
| Конструкція                                     | перегородка                                                                                    |
| Розмір упаковки                                 | 10                                                                                             |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | 0 МПа...1.6 МПа<br>0 бар...16 бар                                                              |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | 0 psi...232 psi                                                                                |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом                                                                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 1 - низький опір корозії                                                                       |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                              |
| Температура навколишнього середовища            | -40 °C...150 °C                                                                                |
| Пневматичний порт 1                             | Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм<br>Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 6 мм, з накидною гайкою |
| Пневматичне з'єднання 2                         | для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм<br>Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 6 мм з гайкою             |
| Матеріал накидної гайки                         | Анодований алюмінієвий сплав                                                                   |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                                             |
| Матеріал гайки                                  | Оцинкована сталь                                                                               |
| Матеріал конектора                              | Анодований алюмінієвий сплав                                                                   |