


Прохідний фітинг з накидною гайкою SCK-PK-9

Номер деталі: 9423

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	8 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	перегородка
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	0 psi...232 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Пневматичний порт 1	Для ніпеля внут. Ø 9 мм з накидною гайкою
Пневматичне з'єднання 2	Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 9 мм з гайкою
Матеріал накидної гайки	Анодований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гайки	Оцинкована сталь
Матеріал конектора	Анодований алюмінієвий сплав