

Кульовий кран QH-3/8

Номер деталі: 9542

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	2/2 бістабільний
Пневматичний порт 1	G3/8
Пневматичне з'єднання 2	G3/8
Спосіб приведення в дію	Вручну
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	7500 л/хв
Номінальний розмір	12 мм
Матеріал корпусу	Латунь
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	ISO 228-1
Конструкція	Кульовий клапан
Номінальний тиск арматури PN	40
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-] інертні гази Вода - не водяна пара Нейтральні рідини інші рідкі середовища за запитом
Температура середовища	-20 °C...150 °C
Вага продукту	185 г
Матеріальні ущільнення	FPM PTFE
Матеріал кулі	хромована латунь,
Матеріал валу	Латунь