

# Кульовий кран QH-1/2

Номер деталі: 9543

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 2/2 бістабільний                                                                                                                                  |
| Пневматичний порт 1                                              | G1/2                                                                                                                                              |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | G1/2                                                                                                                                              |
| Спосіб приведення в дію                                          | Вручну                                                                                                                                            |
| Тип кріплення                                                    | Монтаж в лінію                                                                                                                                    |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 11500 л/хв                                                                                                                                        |
| Номінальний розмір                                               | 15 мм                                                                                                                                             |
| Матеріал корпусу                                                 | Латунь                                                                                                                                            |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                                                                                                                            |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                                                                                                         |
| Відповідає стандарту                                             | ISO 228-1                                                                                                                                         |
| Конструкція                                                      | Кульовий клапан                                                                                                                                   |
| Номінальний тиск арматури PN                                     | 40                                                                                                                                                |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 1 - низький опір корозії                                                                                                                          |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                 |
| Середовище                                                       | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [·:·:·]<br>Інертні гази<br>Вода - не водяна пара<br>Нейтральні рідини<br>Інші рідкі середовища за запитом |
| Температура середовища                                           | -20 °C...150 °C                                                                                                                                   |
| Вага продукту                                                    | 340 г                                                                                                                                             |
| Матеріальні ущільнення                                           | FPM<br>PTFE                                                                                                                                       |
| Матеріал кулі                                                    | хромована латунь,                                                                                                                                 |
| Матеріал валу                                                    | Латунь                                                                                                                                            |