


Bộ chèn giác hút OASI-10

Số bộ phận: 1048645

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Áp suất vận hành	0 bar...0.95 bar
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	0.1 g
Kiểu gắn	có thể cắm được
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu chèn hút	PE
Khả năng phát xung	0 bar
Vị trí lắp đặt	bất kì