


Khớp nối
EAMK-A-R48-48A
Số bộ phận: 1133399

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	255 g
Bộ truyền động mã giao diện	R48
Mã giao diện khớp nối	48A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS