


Van khí dạng đòn bẩy TH/O-3-PK-3

Số bộ phận: 13794

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Van 3/2 một coil , đóng/mở
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	80 l/ph
Cổng nối làm việc bằng khí nén	PK-3
Áp suất vận hành	0 bar...8 bar
Cấu trúc xây dựng	Đế pít tông
Chiều rộng định mức	2.5 mm
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực kích hoạt ở vị trí ban đầu đóng	8 N
Lực kích hoạt ở vị trí ban đầu mở	6 N
trọng lượng sản phẩm	18 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	PK-3
Cổng nối khí nén 2	PK-3
Cổng nối khí nén 3	PK-3
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhựa