

Giắc hút chân không VAS-30-1/8-PUR-B

Số bộ phận: 1396090

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ bù chiều cao cốc hút	1.9 mm
Chiều rộng định mức	3 mm
đường kính cốc hút	30 mm
Thể tích cốc hút	1.29 cm ³
Đường kính hút hiệu quả	24.8 mm
Vị trí kết nối	bên trên
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hình dạng giác hút	tròn phẳng
Áp suất vận hành	-0.095 MPA...0 MPA -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-0.07 MPA
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
định mức áp suất làm việc	-10.15 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	34 N
trọng lượng sản phẩm	12 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giắc hút chân không	G1/8
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	60 +/- 5
Vật liệu công nghệ vật	Đồng thau
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	NGUYÊN CHẤT