

**Khớp nối**  
**EAMC-67-62-24-32**  
Số bộ phận: 1485796

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị               |
|--------------------------------|-----------------------|
| Đường kính ghi 1               | 24 mm                 |
| Đường kính giá lắp 2           | 32 mm                 |
| Kích thước                     | 67                    |
| Chiều dài danh nghĩa           | 62 mm                 |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                |
| Số vòng quay tối đa            | 4500 1/phút           |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L        |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C        |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %              |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 °C...60 °C        |
| Mô men quán tính khối lượng    | 280 kgmm <sup>2</sup> |
| Mô-men xoắn có thể truyền      | 143 N m               |
| trọng lượng sản phẩm           | 428 g                 |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS         |