

Trục truyền động
DGO-1/2"- -P-A-B
Số bộ phận: 15227

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	0.04 in...157 in
Ø pít tổng	1/2"
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng trượt
Áp suất vận hành	2 bar...7 bar
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	68 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luống	68 N
Cổng nối khí nén	10-32 UNF-2B