

Đế van
NAVW-1/2-3-ISO
Số bộ phận: 152791

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Tuân theo tiêu chuẩn	ISO 5599-1
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Dầu este < 0,1mg/m ³ , theo ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...80 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	1020 g
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí điều khiển 12/14	G1/8
Kết nối không khí điều khiển phụ 12	G1/8
Kết nối không khí điều khiển phụ 14	G1/8
Cổng nối khí điều khiển 12	G1/8
Cổng nối khí điều khiển 14	G1/8
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Cổng nối khí nén 2	G1/2
Cổng nối khí nén 4	G1/2
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm đúc áp lực