


**Khớp song song**  
**EAMM-U-86-S62-60H-177**  
Số bộ phận: 1587453

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                          | Giá trị               |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Kích thước                        | 86                    |
| Vị trí lắp đặt                    | bất kì                |
| Tỉ số truyền                      | 1:1                   |
| Số vòng quay tối đa               | 5000 1/phút           |
| Tuân thủ LABS                     | VDMA24364 Vùng III    |
| Nhiệt độ bảo quản                 | -25 °C...60 °C        |
| Độ ẩm tương đối                   | 0 - 95 %              |
| Mức độ bảo vệ                     | IP40                  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh    | -10 °C...60 °C        |
| Mô men quán tính khối lượng       | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| mô-men xoắn truyền động không tải | 0.25 N m              |
| Mô-men xoắn có thể truyền         | 9.5 N m               |
| trọng lượng sản phẩm              | 3290 g                |
| Bộ truyền động mã giao diện       | S62                   |
| Mã giao diện Động cơ trong        | 60H                   |
| Ghi chú vật liệu                  | Tuân thủ RoHS         |