


Van đóng mở HEE-1/8-D-MINI-24

Số bộ phận: 165068



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Áp suất vận hành	0.25 MPA...1.6 MPA 2.5 bar...16 bar
Xếp chồng	gối chống dương
Giá trị đặc trưng cuộn dây	24 V DC: 2,5 W
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ
Cổng nối điện	Dạng C Phích cắm theo DIN EN 175301-803