


Bộ điều áp LR-3/8-D-O-MIDI-NPT

Số bộ phận: 173657

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Midi
Dòng	D
Áp suất vận hành	1.6 MPA 16 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0.5 bar...12 bar
Độ trễ áp suất tối đa	0.02 MPA 0.2 bar 2.9 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Cổng nối khí nén 1	3/8 NPT
Cổng nối khí nén 2	3/8 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS