

Bộ lọc
LF-1/4-D-5M-MINI-NPT
Số bộ phận: 173682

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Mini
Dòng	D
Vị trí lắp đặt	dọc
Độ mịn bộ lọc	5 µm
Cổng xả nước ngưng tụ	quét thủ công
Bảo vệ vỏ	Giò bảo vệ kim loại
Áp suất vận hành	0 bar...16 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	950 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Khí trơ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Khí trơ
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với góc giữ tùy ý:
Cổng nối khí nén 1	1/4 NPT
Cổng nối khí nén 2	1/4 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bộ lọc	PE
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực PC