

Bộ giảm sóc
DADP-ES-G6-12
Số bộ phận: 1812471

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Lực tác động tối đa	500 N
Mô-men xoắn siết tối đa	5.9 N m
trọng lượng sản phẩm	80 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên và vòng măng sông
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giá đỡ treo	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa