

Đai ốc trực
HMBN-8-2M5
Số bộ phận: 186567

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	8
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kích cỡ gói	10
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	12 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS