

**Bộ kẹp giác hút**  
**ESG-30X90**  
Số bộ phận: 189192

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước cốc hút             | 30x90 mm                                                                                     |
| Vị trí lắp đặt                 | dọc                                                                                          |
| Cấu trúc xây dựng              | Cổng nối chân không bên trên<br>Cổng nối bên hông<br>có bù chiều cao<br>với bù chiều cao dài |
| Phân bố Giác hút có giá đỡ     | Kích thước 5                                                                                 |
| Hình dạng giác hút             | hình bầu dục phẳng                                                                           |
| Môi chất vận hành              | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                                                |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                                                     |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...70 °C                                                                               |
| Giác hút chân không            | G1/8<br>G1/4                                                                                 |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                                                                                |
| Vật liệu giác hút              | NBR                                                                                          |