

Bộ giữ cho giác hút
ESH-HC-1-PK
Số bộ phận: 189214

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	3 mm
Chiều rộng định mức	1.2 mm
Khối lượng	0.117 cm ³
Vị trí lắp đặt	dọc
Cấu trúc xây dựng	Cổng nối chân không bên trên có bù chiều cao
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 1
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	8 g
Kiểu gắn	với đai ốc khóa
Đồ gắn cổng nối	Đường kính 3 mm
Giác hút chân không	PK-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR Thép
Vật liệu gá	Nhôm Đồng thau, mạ niken POM Thép tôi luyện thép hợp kim