

# Bộ giữ cho giác hút ESH-HC-5-G

Số bộ phận: 189221

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                        | Giá trị                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ | 10 mm                                                                |
| Chiều rộng định mức             | 8.4 mm                                                               |
| Khối lượng                      | 3.327 cm³                                                            |
| Vị trí lắp đặt                  | dọc                                                                  |
| Cấu trúc xây dựng               | Cổng nối chân không bên trên<br>có bù chiều cao                      |
| Phân bố Giác hút có giá đỡ      | Kích thước 5                                                         |
| Môi chất vận hành               | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                        |
| Lớp chống ăn mòn KBK            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                             |
| Tuân thủ LABS                   | VDMA24364-A1-L                                                       |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh  | -10 °C...60 °C                                                       |
| trọng lượng sản phẩm            | 112 g                                                                |
| Kiểu gắn                        | với đai ốc khóa                                                      |
| Độ gắn cổng nối                 | M10                                                                  |
| Giác hút chân không             | G1/8                                                                 |
| Ghi chú vật liệu                | Tuân thủ RoHS                                                        |
| Vật liệu gá                     | Nhôm<br>Đồng thau, mạ niken<br>POM<br>Thép tôi luyện<br>thép hợp kim |