

Giác hút chân không ESS-200-SS

Số bộ phận: 189332

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bán kính phôi tối thiểu	680 mm
Chiều rộng định mức	10 mm
đường kính cốc hút	200 mm
Thể tích cốc hút	245.454 cm ³
Vị trí kết nối	bên trên
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 6
Hình dạng giác hút	tròn phẳng
Áp suất vận hành	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-70 kPa
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
định mức áp suất làm việc	-10.15 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...180 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	1610 N
Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức	425 N
trọng lượng sản phẩm	1198 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giác hút chân không	M20x2
Màu sắc	trong suốt
Độ cứng Shore	50 +/- 5
Vật liệu ngỗng vận vít	NBR Thép, mạ niken Thép, mạ kẽm và mạ crom
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	VMQ (Silicone)

