

Giảm âm
UOS-1-LF
Số bộ phận: 1901207

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Loại đệm kín trên ngông vận vít	không phớt
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Bộ giảm thanh mở
Áp suất vận hành	0 MPA...1 MPA 0 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức áp suất âm thanh	75 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
Kiểu gắn	với ren ngoài
trọng lượng sản phẩm	157.9 g
Cổng nối khí nén	G1
Vật liệu bộ giảm chấn	PE
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn