


**Giao thức
CAMC-F-EP**
Số bộ phận: 1911917

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước B x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	5 - 95 % không cô đặc
Mức độ bảo vệ	IP20 ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	75 g
Kiểu gắn	Mô-đun plug-in cho CMMP-AS...-M3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Giao thức	EtherNet/IP
Giao diện giao tiếp	FHPP
tốc độ truyền	10/100 Mbit/s (Full/Half)
cấu trúc liên kết	Sao Vòng Tuyến
dư thừa phương tiện	DLR
Gán địa chỉ IP	FCT DHCP BOOTP Công tắc Dip
Giao diện fieldbus	2x ổ cắm RJ45
Thời gian chu kỳ tối thiểu	1 ms
Màn hình LED	Hoạt động giao tiếp Ethernet Giám sát đường dây Ethernet Trạng thái mô-đun Tình trạng mạng
Hỗ trợ cấu hình	EDS
Tham số hóa	FCT
Chức năng bổ sung	AddressConflictDetection (ACD) Công tắc tích hợp