

**Phốt van**  
**MF-LD-230AC**  
Số bộ phận: 19144

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                              | Giá trị                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hiển thị vị trí chuyển mạch           | Đèn LED                                                |
| Kiểu gắn                              | trên van điện từ với vít trung tâm M3                  |
| trọng lượng sản phẩm                  | 1.6 g                                                  |
| Cổng nối điện                         | Dạng B<br>thiết kế vuông MSF                           |
| Điện áp hoạt động danh định AC        | 230 V                                                  |
| Độ chịu điện áp xung                  | 4 KV                                                   |
| Cổng nối dây dẫn bảo vệ               | có sẵn                                                 |
| Công suất định mức Con dấu phát sáng  | 0.33 W                                                 |
| Dao động điện áp cho phép             | +/- 10 %                                               |
| Mức độ bảo vệ                         | IP65                                                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -25 °C...85 °C                                         |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)   | theo chỉ thị điện áp thấp của EU                       |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B2-L                                         |
| mức độ ô nhiễm                        | 3                                                      |
| Vật liệu vỏ                           | TPE-U (PU)                                             |
| Màu sắc                               | trong suốt                                             |